

## Maillets de sertissage BADECO seuls

### Description

Maillets de sertissage seuls pour Micromoteurs ou Nanomoteurs BADECO

Livrés avec clè de serrage et tige de déblocage de pointe.



### Avantages

Robustes, pratiques et précis pour sertir.

Grande précision avec frappe constante.

La fixation des maillets se fait par l'intermédiaire d'un pas de vis traité anodiquement au titane sur le micromoteur. Ce traitement

d'une dureté de 7-8 sur l'échelle MOHS assure un coefficient de friction très bas et une résistance élevée à l'usure et à l'abrasion.



### Conseils Malins

Chaque maillet à sa vitesse minimum et maximum d'utilisation qui est à respecter pour une bonne utilisation.

Utiliser exclusivement les pointes originales de BADECO en acier-argent. Pour régler la force de frappe tourner la bague de réglage. Ne pas oublier de sortir la pointe ébauche pour la modifier.

Obtention de 2 niveaux de force de frappe par simple changement du sens de rotation sur le boîtier du micromoteur.

Règlage de la force de frappe avec l'inverseur de marche sur le coffret : positionner l'inverseur du sens de rotation à gauche = frappe faible, à droite = frappe forte, réglage plus fin en tournant la bague de réglage du maillet, réglage de la fréquence de frappe avec le potentiomètre du coffret électronique.

Système d'éjection automatique en cas de pointe cassée (ceci est valable seulement avec l'utilisation de pointes BADECO) la pointe ne sera pas vissée trop fort. Ne coller en aucun cas la pointe ou le filetage. Utiliser exclusivement les pointes BADECO, telles que la référence 240000 en ébauche non trempée, le kit 'pointes en acier-argent pour maillets BADECO' comprenant 23 modèles différents en acier-argent ou l'assortiment de 9 références (230000).

Pour l'entretien, ne pas utiliser de dissolvant, ne pas démonter.

Lubrification, utiliser le lubrifiant réf 800001.

### Liste des articles

| Référence | Désignation article                                                     | Marque | Prix HT 1 et +      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| A0062697  | Maillet 318 C - Frappe forte à moyenne - pour M4-MX1-MX4 / Micro Strong | BADECO | 463 <sup>00</sup> € |

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)

| Référence | Désignation article                                                            | Marque | Prix HT 1 et +      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| A0108436  | Maillet 318 SP - Frappe moyenne à fine - pour M4-MX1-MX4 / Micro Strong        | BADECO | 524 <sup>00</sup> € |
| A0108434  | Maillet 218 C - Frappe forte à moyenne - pour M3ASF / Micro Strong             | BADECO | 627 <sup>00</sup> € |
| A0108435  | Maillet 218 SP - Frappe moyenne à fine - pour M3ASF / Micro Strong             | BADECO | 627 <sup>00</sup> € |
| A0114620  | Maillet 528 C - avec réducteur 1/4 - Frappe forte à moyenne - pour Nanomoteurs | BADECO | 531 <sup>30</sup> € |
| A0114619  | Maillet 518 C - Frappe forte à moyenne - pour Nanomoteurs                      | BADECO |                     |

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)

