

## Tourets à polir

### Description

Tourets à polir PRO à 2 sorties, couleur blanc - gris, marque MAP.

Données techniques communes :

- Tension 230 - 120 V. Fréquence 50/60 Hz.
- Puissance installée 500 W.
- Protégé contre les surcharges.
- Niveau de bruit 60 dB.
- Hauteur de broche 16.30 mm - longueur totale 52 cm.
- Dimensions 52 x 12 x 23.50 cm.



VISUEL  
INDISPONIBLE

Possibilité de fixer le touret à l'aide de 4 vis M6 dans les trous sur sa base.

Interrupteur ON/OFF pour la version à une vitesse, I/OFF/II pour la version à 2 vitesses.

Chaque emballage comprend le moteur 2 sorties avec arbre conique.

Accessoires :

- Queues de cochon droite et gauche (la gauche est repérable par une gorge circulaire sur le corps) ;
- Porte meule droit avec axe 7.60 mm et écrou de serrage ;
- 4 pieds en caoutchouc ;
- Instructions d'utilisation.

Protection : lunettes de sécurité.

Déclaration CE de conformité : conforme aux dispositions législatives qui modifient la directive machine 98/37/CE. La directive basse tension 73/23/CEE et amendement successifs et de la directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.

### Avantages

De chaque côté, monté sur les axes coniques, un système d'extraction des queues de cochon et porte meule facilite l'éjection pour changer d'accessoires.

Utilisable par les horlogers, bijoutiers et en dentaire.

Ces moteurs peuvent être montés sur les tables aspirantes 2 postes.

### Conseils Malins

Moteur à fixer fermement sur une table.

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)

Prévoir un éclairage adapté ainsi qu'une aspiration, augettes et écrans de protection.

Ne pas utiliser à proximité de matières inflammables ou de gaz.

En fonction des brosses ou meules montées et des matériaux travaillés, utiliser lunettes, masques, doigts avec un système d'aspiration approprié.

Nettoyage et lubrification : l'appareil ne nécessite aucun entretien particulier si ce n'est le nettoyage normal des lieux de travail (débrancher le moteur pour le nettoyer).

Il est préconisé de ne pas utiliser le moteur en continu plus de 20 minutes.

Branchement sur prise avec terre.

## Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0040823	220212	Touret à polir 1 vitesse - 2 800 tr/min	MAP	268 <sup>00</sup> €
A0008101	220213	Touret à polir 2 vitesses - 1 400 - 2 800 tr/min	MAP	348 <sup>00</sup> €

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)

